


## Certificado de Qualidade

### Duraseal 14 x 7/8" telha-telha



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA CORPO DO PARAFUSO

Produto	Bitola	Corrida	Acabamento	C	Mn	P	S	SI	AL	Matéria Prima
AP 14x7/8" CAB 3/8" DURASEAL C/ARR EPDM	6,3 X 22	CPCNUM134	DURASEAL	0,190	0,820	0,016	0,070	0,060	0,034	AÇO CARBONO 1022

Certificado de inspeção 3.1 de acordo com a EN 10204:2004

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA ARRUELA DE EPDM

Produto	Bitola	POLÍMEROS			FULIGEM	PLASTIFICANTE	MATERIAIS QUÍMICOS DE ENCHIMENTO
		ETILENO	PROPILENO	DIENO			
ARRUELA EPDM	6mm X 12mm	45,70%			10%	0,045	39,8%

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Produto	Diâmetro da Ponta	Resistência ao Cisalhamento	Torque Maximo na Instalação	Velocidade de Perfuração	Dureza	Espessura Mínima e Máxima de Perfuração
	mm	Kg	Kg.m	(R.P.M)	HRC	mm
AP 14x7/8" CAB 3/8" DURASEAL C/ARR EPDM	3,5	1.338	1,40	1000/1800	32/40.	0,70 - 2,30

### Ensaio de Salt - Spray ASTM B - 117 - Acabamento Solicitado: Duraseal

Concentração de NaCl:	5%	Valor de Ph:	6.5-7.2
Ar comprimido (Kg/cm2):	1.0 +/- 0.01	Volume de névoa (ml/80cm2/h):	1.0-2.0
Temp. reservatório pressurizado (°C):	47 +/- 1	Temp. reservatório de água salina (°C):	35 +/- 1
Temp. de laboratório (°C):	35 +/- 1	Total de horas sem alteração de superfície:	<b>+ de 1612 horas</b>

### Ensaio Kesternich DIN 50018 - Acabamento Solicitado: Duraseal

Temperatura da câmara (°C):	<b>40 +/- 1</b>	Umidade da câmara:	<b>100%</b>
Total de ciclos sem alteração de superfície:	<b>+ de 17 ciclos</b>	Instrumento utilizado:	<b>Germay Erichsen</b>